



### Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Vernickeltes Messing
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	6,4 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
[In] Bemessungsstrom	2 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ

### Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP67 IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...90 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	282,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,714 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------