



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XACA..
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Betriebsprofil	Rot Pilz Ø 30 mm
Produktgewicht	0,04 kg
Beschriftung	Unbeschriftet

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart (IK)	IK08
Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,4 cm
VPE 1 Breite	9,3 cm
VPE 1 Länge	4,4 cm
VPE 1 Gewicht	40 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,81 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1280

VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	66,42 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------