



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Hebel	ZC2JY11 ZC2JY81 ZC2JY12 ZC2JY31 ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY91
Zugehöriges Gehäuse	ZC2JD2 ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC18
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 1 Richtung programmierbar

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	CW oder CCW Von links oder rechts
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,21 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	4,700 cm
VPE 1 Gewicht	215,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,242 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------