

ZCKE67
ZCKE-Positionsschalterkopf, Verstärkter Stahl-
Rollenstößel



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ41H7 ZCKJ9H29 ZCKJ8H29 ZCKJ6H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ6 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJ41 ZCKJ7H7 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ41H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ8 ZCKJ11H7 ZCKJ2H7 ZCKJ4 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJ9 ZCKJD35H29 ZCKJ9H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (verstärkt)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	8,700 cm
VPE 1 Gewicht	158,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,121 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	768
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	139,348 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------