



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCMD XCKP XCKT XCKD
Cabeça associada	ZCE01 ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica
Calhas	24/31 mm para XCMD 29/36 mm para XCKD 29/36 mm para XCKP 29/36 mm para XCKT
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Abertura positiva	Com

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	13 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	41 cm
Package 2 Width	72 cm
Package 2 Length	82 cm
Package 2 Weight	128 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm

Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------