



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCMD XCKD XCKP XCKT
Cabeça associada	ZCE05 ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento retorno por mola metal
Calhas	24/31 mm para XCMD 29/36 mm para XCKD 29/36 mm para XCKP 29/36 mm para XCKT
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Abertura positiva	Com

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	20 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	135 cm
Package 2 Length	155 cm
Package 2 Weight	242 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	4800
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	113 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------