



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCKT XCMD XCKP XCKD
Cabeça associada	ZCE05 ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento retorno por mola termoplástica comprimento variável)
Calhas	Sem calha
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Abertura positiva	Com

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	39 cm
Package 2 Width	105 cm
Package 2 Length	154 cm
Package 2 Weight	0,224 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------