



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCKD XCMD XCKT XCKP
Cabeça associada	ZCE05 ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Haste de alavanca retorno por mola fibra de vidro biela redonda de 3 mm, C = 125 mm)
Calhas	Sem calha
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Abertura positiva	Sem

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	12,7 cm
Package 1 Weight	13,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	24,0 cm
Package 2 Length	19,0 cm
Package 2 Weight	130,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,585 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------