



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do disjuntor de segurança
Nome curto do aparelho	ZCY
Compatibilidade de produtos	XCKT XCKD XCKP XCMD
Cabeça associada	ZCE01 ZCE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Haste de alavanca retorno por mola termoplástica biela redonda de 6 mm, C = 200 mm)
Calhas	Sem calha
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Actuação do interruptor	Por qualquer peça móvel
Abertura positiva	Sem

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Característica ambiental	Padrão Ambiente

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	2,2 cm
Package 1 Weight	22,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	230 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,84 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------