



## Principal

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produtos                     | Telemecanique Interruptores de limite XC Standard                                   |
| Nome da série                        | Formato Padrão                                                                      |
| Tipo de produto ou componente        | Alavanca do disjuntor de segurança                                                  |
| Nome curto do aparelho               | ZCY                                                                                 |
| Compatibilidade de produtos          | XCKT<br>XCKD<br>XCKP<br>XCMD                                                        |
| Cabeça associada                     | ZCE01<br>ZCE05                                                                      |
| Movimento da cabeça de funcionamento | Rotativo                                                                            |
| Tipo de operador                     | Haste de alavanca retorno por mola termoplástica biela redonda de 6 mm, C = 200 mm) |
| Calhas                               | Sem calha                                                                           |
| Tipo de abordagem                    | Abordagem lateral                                                                   |

## Complementar

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Actuação do interruptor | Por qualquer peça móvel |
| Abertura positiva       | Sem                     |

## Ambiente

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...70 °C     |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C     |
| Característica ambiental                   | Padrão Ambiente |

## Unidades de Embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,0 cm  |
| Package 1 Width              | 22,0 cm |
| Package 1 Length             | 2,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 22,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 1 cm    |
| Package 2 Width              | 6 cm    |
| Package 2 Length             | 28 cm   |
| Package 2 Weight             | 230 g   |
| Unit Type of Package 3       | S01     |
| Number of Units in Package 3 | 40      |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 15 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 4,84 kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|