



### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Bouton poussoir RF                 |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de touches               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de technologie             | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de réseau de communication | RF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de transmission       | 868 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portée de fonctionnement        | 10...50 m utilisation en intérieur<br>300 m montage à l'extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Vis<br>Collé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Équipement inclus               | Fourni avec 1 lot de 4 symboles<br>Fourni avec 1 large enjoliveur                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de batteries             | 1 CR2032 lithium batterie 3 V - autonomie: 5 à 7&nbsp;ans                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Endurance électrique            | 20000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement       | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids du produit                | 0,032 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                     |
| Humidité relative                              | 20...95 %                                                                                     |
| Normes                                         | 2004/108/EC<br>99/5/EEC<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>ETSI EN 300 220<br>ETSI EN 301 489 |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK02                                                                                          |
| Degré de protection (IP)                       | IP20                                                                                          |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 8 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 85,9 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|