

Product data sheet

Characteristics

16076

PowerLogic ampermetrski števec - 3 vh. -
razmerje 30/5 A



Glavno

Serijska izdelka	PowerLogic
Ime izdelka	AMP
Izdelek ali sestavni del	Številčnica
Aplikacija naprave	Motor
Razmerje tokovnega transformatorja	30/5
Vrsta lestvice	80 mm čez 90°
Montažna podpora	Spredaj

Komplementarno

Tip meritev	Tok
Obseg/lestvica	0-30-90 A

Okolje

Višina	96 Mm
Širina	96 Mm
Globina	75 Mm

Embalazna enota

Embalazna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,1 Cm
Paket 1 Širina	10,0 Cm
Paket 1 Dolžina	10,0 Cm
Paket 1 Teža	19,0 G
Embalazna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	10,0 Cm
Paket 2 Širina	11,0 Cm
Paket 2 Dolžina	11,0 Cm
Paket 2 Teža	190,0 G
Embalazna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	100
Paket 3 Višina	30 Cm
Paket 3 Širina	30 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	2,3 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------