

Product data sheet

Characteristics

KCE1LZ

TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in rdeča vrtljiva ročica - brez žabice



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	KCE1
Izdelek ali sestavni del	Vrtljiva ročica
Združljivost izdelkov	VN12 V02 do V2 VN20
Barva ročaja	Rdeča

Komplementarno

Barva ročaja prednje plošče	Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice	Brez
Oznaka	0 - 1
Način pritrdjevanja	Z 4 vijaki
Handle front plate dimension	45 x 45 mm
Višina	45 Mm
Širina	45 Mm
Teža izdelka	0,04 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
--------------------	------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,0 Cm
Paket 1 Širina	7,0 Cm
Paket 1 Dolžina	8,4 Cm
Paket 1 Teža	53,0 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	15
Paket 2 Višina	15,0 Cm
Paket 2 Širina	30,0 Cm
Paket 2 Dolžina	40,0 Cm
Paket 2 Teža	1,154 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------