

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYDLPLM18G

Modularna distr. šasija, 18 modulov po 18 mm z izolac. zašč. ploščo za PLM3025



### Glavno

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Skupina izdelkov                  | Thalassa                                                    |
| Kategorija dodatkov/ločenih delov | Montažna oprema                                             |
| Aplikacija                        | Modularna distribucijska aplikacija<br>Večnamenski          |
| Izdelek ali sestavni del          | Šasija                                                      |
| Kratko ime naprave                | DL                                                          |
| For enclosure nominal dimensions  | -                                                           |
| Lokacija montaže                  | Pred omaro                                                  |
| Združljivost serije/obsega        | Thalassa Thalassa PLM<br>Thalassa Thalassa PHD              |
| Sestava naprave                   | 1 Struktura šasije<br>1 Prednja plošča<br>2 35 mm DIN letev |
| Dodatne informacije               | IP2x se ne spoštuje, ko je šasija nameščena pri 67 mm       |

### Komplementarno

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material                     | Prednja plošča: Samo-gašenje<br>Letve Galvanizirano jeklo       |
| Barva                        | Prednja plošča: Siva (RAL 7035)                                 |
| Način pritrdjevanja          | S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija |
| Število horizontalnih vrstic | 2                                                               |
| Skupno število 18 mm modulov | 18                                                              |
| Tip prednje plošče           | Izrezana plošča                                                 |
| Število izrezov              | 2 izreza                                                        |
| Višina                       | 308 Mm                                                          |
| Širina                       | 255 Mm                                                          |
| Globina                      | 160 Mm                                                          |

### Embalažna enota

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE     |
| Število enot v Paketu 1  | 1       |
| Paket 1 Višina           | 5,0 Cm  |
| Paket 1 Širina           | 23,0 Cm |
| Paket 1 Dolžina          | 30,0 Cm |
| Paket 1 Teža             | 635,0 G |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                       |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>              |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)                                   |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                          |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a> |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                        |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>   |
| Profil krožnega gospodarstva   | Posebni postopki recikliranja niso potrebni                                                                                 |