

Product data sheet

Characteristics

NSYPLS3627DLS24G

Omara PLS, pros. pok., 36 x 27 x 18 cm z mod. oh. za distr. in 24 mod. (18 mm)



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLS
Kratko ime naprave	PLS
Tip omare/ohišja	Modularna distribucijska aplikacija
Kategorija	Izolacijska modularna škatla z modularnim distribucijski ohišjem
Nominal height	360 Mm
Nominal width	270 Mm
Nominal depth	180 Mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	Zaklepni vijaki 1 Pokrov s tečaji 1 Modularna distribucijska šasija 1 Zadnji del
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Nizek prozoren pokrov
Tip ključavnice	Krilni vijak

Komplementarno

Odstranljivi deli	Pokrov Zaklepni vijak Modularna distribucijska šasija S pritrditvijo elementa
Material	Pokrov Polikarbonat Zadaj Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Ohišje Siva RAL 7035)

Okolje

Razred električne izolacije	Razred II
IK stopnja zaščite	IK09 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/z IEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	20 Cm
Paket 1 Širina	38 Cm
Paket 1 Dolžina	29 Cm
Paket 1 Teža	2,95 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka