

Product data sheet

Characteristics

NSYSPSX5100

Spacial - stransko podnožje - V 100 G 500
nerjaveče jeklo 304L



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Bočna plošča podstavka
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 4 Vogalni pokrov 2 Stranski panel
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SD Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SDX
Montažna podpora	Prednji podstavek

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z vijaki
Material	Nerjaveče jeklo 304L
Površinska obdelava (finish)	Nevzdrževan
Višina	100 Mm
Širina	115 Mm
Globina	Nazivna: 500 mm
Teža izdelka	1,42 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 (Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite	IK10

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,5 Cm
Paket 1 Širina	10,5 Cm
Paket 1 Dolžina	31,0 Cm
Paket 1 Teža	1,948 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	29,0 Cm
Paket 2 Širina	37,5 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	19,48 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni