

Product data sheet

Characteristics

NSYSPSX6200SF

Spacial SFHD zunanje robustno stransko
podnožje - V 200 G 600 IP55



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Bočna plošča podstavka
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 4 Vogalni pokrov 2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFHD
Montažna podpora	Prednji podstavek

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z vijaki
Površinska obdelava (finish)	Nevzdrževan
Višina	200 Mm
Globina	Nazivna: 600 mm
Teža izdelka	3,63 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55 (Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite	IK10

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,0 Cm
Paket 1 Širina	20,5 Cm
Paket 1 Dolžina	44,0 Cm
Paket 1 Teža	4,58 Kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	105,0 Cm
Paket 2 Širina	100,0 Cm
Paket 2 Dolžina	120,0 Cm
Paket 2 Teža	242,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni