

Product data sheet

Characteristics

PRA90047

Priključni blok 4x6 mm² - 10 v kompletu



Glavno

Skupina izdelkov	Acti9
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

Maksimalni [In] nazivni tok	63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V
Število terminalnih blokov	1
Združljivost serije/obsega	Pragma

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,000 Cm
Paket 1 Širina	12,000 Cm
Paket 1 Dolžina	20,500 Cm
Paket 1 Teža	204,500 G
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	35
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	7,732 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------