

Product data sheet

Characteristics

ZBV015

Oranžna navadna leča za krožno signalno svetilko Ø 22 s sijalko BA9s



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Označevanje dodatkov/ ločenih delov	Kapica leče
Tip dodatkov/ločenih delov	Pokrovček
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetljavo
Združljivost izdelkov	BA 9s
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Signalna svetilka
Tip pokrovčka ali leče	Navadna leča
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Oranžna
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Označevanje	Neoznačeno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

Teža izdelka	0,002 Kg
--------------	----------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,5 Cm
Paket 1 Širina	5 Cm
Paket 1 Dolžina	8 Cm
Paket 1 Teža	2 G
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	3,5 Cm
Paket 2 Širina	5 Cm
Paket 2 Dolžina	8 Cm
Paket 2 Teža	20 G
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	80
Paket 3 Višina	15 Cm
Paket 3 Širina	15 Cm
Paket 3 Dolžina	40 Cm
Paket 3 Teža	385 G

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------