

Product data sheet

Characteristics

ZBY2114

Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako FERMETURE



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Označevanje opreme

Komplementarno

Material	Plastika
Sestava naprave	Nosilec napisne ploščice Označena napisna ploščica
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Ø 22 mm krmilna ali signalna enota Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov	Harmony XB4 Harmony XB5
Velikost nosilca legende	30 x 40 mm
Označevanje	Bela Zaprti na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik	Francoski
Teža izdelka	0,002 Kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,100 Cm
Paket 1 Širina	3,000 Cm
Paket 1 Dolžina	4,000 Cm
Paket 1 Teža	1,100 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	1,000 Cm
Paket 2 Širina	10,000 Cm
Paket 2 Dolžina	10,000 Cm
Paket 2 Teža	12,000 G
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	600
Paket 3 Višina	15,000 Cm
Paket 3 Širina	15,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	901,000 G

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------