

Product data sheet

Characteristics

ZCKY91

Vzvod omej. stik. ZCKY - vzvod vzn. palice s kovinskim zaključkom - -40 do 70 °C



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKY
Združljivost izdelkov	XCKJ XCKS XCKL XCKM
Povezana glava	ZCKD05 ZCKE05
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Vzmetna ročica Povratna vzmet Z kovinsko palico)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti	Standard Nizka temperatura

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,100 Cm
Paket 1 Širina	2,200 Cm
Paket 1 Dolžina	17,000 Cm
Paket 1 Teža	23,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	60
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	15,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	1,675 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACh
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------