

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU48.424.18

Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x4 m - beli/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Bela
Side color	Bela

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	ASA + PC: dekorativni ram ASA + PC: središnji deo LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram
Standardi	EN 60669-1
Širina	152 mm
Visina	155 mm
Dubina	16 mm
Udaljenost između centara	47,33 mm
Masa proizvoda	0,134 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Aceton Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun Ulje Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	133,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	3

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	503,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	16,048 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------