

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR37931

Mureva Styl - kablovski izvod - nadgradni i
ugradni - sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Priključak kabla
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Broj modula	1 modul
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Nijansa boje	Siva
Dužina	71 mm
Visina	45 mm
Širina	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	5,800 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Unit Type of Package 2	S04

Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,152 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	41,108 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da