

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MUR39132

Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac
- bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Outlet standard deviation	Šuko
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Tip poklopca	Sa poklopcem
Broj utičnica	1
Nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PP (polipropilen) PC (polikarbonat) Mesing
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za višeznačni kabl(ovi) 1...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Visina	84 mm
Širina	84 mm
Dubina	55 mm
Projektovana dubina	30 mm
Dubina za ugradnju	25 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,344 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	45,164 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja