

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSY2SP126

Spacial SF bočne stranice - spoljašnje
fiksiranje - 1200x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Strane ormana
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 bočni panel
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina	Nazivno: 1200 mm
Širina	Nazivno: 600 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	59,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	19,0 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	55,0 cm
Package 2 Width	200,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	250,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------