

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYCRNG128300T

Spacial CRNG providna vrata bez montažne ploče V1200xŠ800xD300 IP66 IK08 RAL7035



### Osnovne informacije

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                    | Spacial                                                            |
| Ime proizvoda                      | Spacial CRNG                                                       |
| Primena uređaja                    | Više namena                                                        |
| Tip proizvoda ili komponente       | Kompaktni orman                                                    |
| Nazivna visina ormara              | 1200 mm                                                            |
| Nazivna širina ormara              | 800 mm                                                             |
| Nazivna dubina ormara              | 300 mm                                                             |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Montaža na zid                                                     |
| Sastav uređaja                     | 1 telo<br>1 vrata<br>1 brava<br>2 ploča za kablovske uvodnice: dno |
| Tip vrata                          | Providna                                                           |
| Opis montažne ploče                | Bez montažne ploče                                                 |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Specifičnost izvedbe    | Kućište iz jednog dela                                                 |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata                                                   |
| Otvaranje vrata         | Reverzibilno (120 °)                                                   |
| Tip zaključavanja       | Zaključavanje u 3 tačke, 5 mm dvostruki prerez                         |
| Tip uvodne ploče        | Standardna                                                             |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo                                                            |
| Odvojivi delovi         | Vrata sa šarkama<br>Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Kućište: čelik<br>Vrata: čelik i sigurnosno staklo                     |
| Obrada površine         | Epoksi poliester prah                                                  |
| Boja                    | Siva (RAL 7035)                                                        |
| Standardi               | IEC 62208                                                              |
| Sertifikacija proizvoda | UL[RETURN]cUL                                                          |
| Masa proizvoda          | 45,7 kg                                                                |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 122,6 cm |
| Package 1 Width              | 82,4 cm  |
| Package 1 Length             | 35,4 cm  |
| Package 1 Weight             | 45,7 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|