

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYSM16840P

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1600x800x400 mm



### Osnovne informacije

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                    | Spacial                                                                                                                                               |
| Ime proizvoda                      | Spacial SM                                                                                                                                            |
| Tip proizvoda ili komponente       | Kompaktni orman                                                                                                                                       |
| Primena                            | Više namena                                                                                                                                           |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Slobodnostojeći                                                                                                                                       |
| Sastav uređaja                     | 1 telo<br>1 ploča za kablovske uvodnice<br>1 sistem za zavrtnjanje sa ručicom: vrata<br>4 držač montažne ploče<br>1 montažna ploča<br>1 vrata         |
| Odvojivi delovi                    | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku<br>Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice |
| Nazivna visina ormana              | 1600 mm                                                                                                                                               |
| Nazivna širina ormana              | 800 mm                                                                                                                                                |
| Nazivna dubina ormana              | 400 mm                                                                                                                                                |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata                                                                                       |
| Otvaranje vrata         | Reverzibilno (120 °)                                                                                       |
| Tip vrata               | Ravna                                                                                                      |
| Tip zaključavanja       | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez                                           |
| Tip kućišta             | Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom<br>Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima |
| Opis montažne ploče     | Ravna                                                                                                      |
| Tip uvodne ploče        | Standardna                                                                                                 |
| Kablovski uvod          | 1 uvod                                                                                                     |
| Materijal               | Montažnu ploču: galvanizovani čelik<br>Kućište: čelična ploča<br>Vrata: čelična ploča<br>Šarku: zamak      |
| Obrada površine         | Epoksi poliestar prah                                                                                      |
| Boja                    | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005)                                                          |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo                                                                                                |
| Masa proizvoda          | 98 kg                                                                                                      |

### Okruženje

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Standardi               | IEC 62208                  |
| Sertifikacija proizvoda | BV[RETURN]DNV[RETURN]UL    |
| Ik stepen zaštite       | IK10 u skladu sa IEC 62262 |
| Ip stepen zaštite       | IP55 u skladu sa IEC 60529 |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 172,500 cm |
| Package 1 Width              | 85,000 cm  |
| Package 1 Length             | 48,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 96,312 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                       |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                            |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                     | Da                                                                           |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                     |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                           |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                    |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|