

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYVD2M5U4 zidni rek VDM 5U 2 tela D380



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial VDM
Application	Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Tip kućišta	2-kućišta
Tip reka	Fiksni
Nazivna visina ormana	300 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	380 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja	1 zadnji deo: unutar ormana 2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno zadnjeg dela 1 19" fiksni rek: 65 mm iza prednjeg panela 1 telo 1 vrata sa bravom

Dopunske informacije

Tip vrata	Providna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče	Standardna
Broj 19" jedinica	5
Dostupnost za operacije	Prednji i zadnji deo kućišta
Odvojnivi delovi	Vrata sa šarkama Kućište sa elementom za fiksiranje Rek
Materijal	Orman: čelik 19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine	Orman: epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Masa proizvoda	18 kg
Širina	600 mm
Visina	300 mm
Dubina	380 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,5 cm
Package 1 Width	41,5 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	18,56 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	210,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	347,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------