

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU210454

## Ram dek. Unica Studio 4 modula antracit



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica           |
| Primena uređaja              | Montaža             |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram     |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Studio        |
| Broj dvostrukih modula       | Jednostruki         |
| Pravac instalacije           | Horizontalno        |
| Tip prekidača                | Pojedinačno         |
| Broj modula                  | 4 modula            |
| Način pričvršćivanja         | Utično              |
| Nijansa boje                 | Antracit (RAL 7021) |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardi                       | IEC 60884-1<br>IEC 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                          | 143 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visina                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                          | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                  | 0,019 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04   |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1 cm    |
| Package 1 Width              | 8,5 cm  |
| Package 1 Length             | 14,3 cm |
| Package 1 Weight             | 22 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 6,5 cm  |
| Package 2 Width              | 12,3 cm |
| Package 2 Length             | 18,5 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Weight             | 163 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 80       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 3,095 kg |

### Održivost ponude

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva        | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS                                                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |