

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU270758M

## Ram dekorativni 7M bakar/crni



### Osnovne informacije

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica          |
| Primena uređaja              | Montaža            |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram    |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Studio Metal |
| Broj dvostrukih modula       | Jednostruki        |
| Pravac instalacije           | Horizontalno       |
| Tip prekidača                | Pojedinačno        |
| Broj modula                  | 7 modela           |
| Način pričvršćivanja         | Zavrtnjima         |
| Nijansa boje                 | Bakar              |
| Side color                   | Crno (RAL 7021)    |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal                       | Polikarbonat: međuploča                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Završna obrada                  | Brušena završna obrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Količina po setu                | Set od 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardi                       | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                          | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visina                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dubina                          | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Masa proizvoda                  | 0,037 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04   |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

### Pakovanje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 1 cm   |
| Package 1 Width              | 8,5 cm |
| Package 1 Length             | 21 cm  |
| Package 1 Weight             | 36 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1    |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Number of Units in Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 8,2 cm  |
| Package 2 Width              | 17,8 cm |
| Package 2 Length             | 24,8 cm |
| Package 2 Weight             | 281,3 g |
| Unit Type of Package 3       | S02     |
| Number of Units in Package 3 | 10      |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 877,6 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                 |