

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU346818

Utičnica TV tip F 1 modul bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	TV utičnica
Primena uređaja	Povezivanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tv priključak	F priključci
Broj modula	1 modul
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Završna obrada	Sjajno
Obrada površine	Neobrađeno
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	35 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,013 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP2XC

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	4,5 cm

Package 1 Weight	11,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,303 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.