

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU800218 Nadgradna kutija 1E Unica Studio bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj modula	1 x 2 modules
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	4 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	40 mm
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Masa proizvoda	0,052 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	17,500 cm

Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	655,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,661 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja