

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU946118

Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 2m beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	2 modula
Tip dizajna	Systimax Keystone
Standardi	UNE 60669 UNE 20315
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	12 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	310 g

Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,348 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.