

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38361

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka - u
trajnom radu - 2 h - 140 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Emergency luminaire
Primena uređaja	Anti-panic lighting
Funkcija	Standardno
Operational mode	U privremenom radu
Broj baterija	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Nijansa boje	Bela
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 8 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Plafon Lažni plafon Zid
[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,9 VA
Snaga potrošnje u w	1 W
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	2 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Materijal	Kućište: plastika Poklopac: plastika
Visina	116 mm
Dubina	37 mm
Širina	292 mm
Masa proizvoda	0,58 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	ENEC
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	30,5 cm
Package 1 Weight	535 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------