



### Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 550 mm
Hoogte	750 mm
Diepte	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Meegeleverde apparatuur	1 x identificatielabel 1 x markeerkit 1 x aansluitblok 1 x strip voor blindplaat
Type of door	Zonder

### Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Stap van 9 mm	48
Totaal aantal modules (18 mm)	96
Vermogensdissipatie in W	87 W
[In] nominale stroom	160 A
Railtype	Multifix
Ingang kabel	Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen Kabel of buis
Aantal klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 44 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	40 x 6 mm <sup>2</sup> voor aarding 1 x 50 mm <sup>2</sup> voor aarding 3 x 25 mm <sup>2</sup> voor aarding
Materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Voor kant: technoplastic Achterdeel: metaal Voor kant: metaal
Kleur	Behuizing: wit Voor kant: wit (RAL 9016)

### Omgeving

Vuurbestendigheid	Voor kant: 750 °C conform IEC 60695-2-11 Achterdeel: 750 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP40 met deur
IK-beschermingsgraad	IK09 met deur
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60695-2-11 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	CEBEC

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	63,5 cm
Package 1 Length	84 cm
Package 1 Weight	10,944 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>