



### Hoofdkenmerken

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Productgamma                | Mureva styl    |
| Aantal<br>tuimelschakelaars | 2              |
| Kleurtint                   | Wit (RAL 9003) |

### Complementaire kenmerken

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage apparaat                   | Inbouw<br>Opbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Functie schakelaar                 | 1-polig 2-weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actuator                           | Tuimelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominale stroom                    | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type last                          | Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] nominale bedrijfspanning      | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Werkomstandigheden                 | Binnen/buiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiaal                          | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)<br>PC (polycarbonaat)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weerstand chemische en wasmiddelen | Bestendig tegen alcohol (70%)<br>Bestendig tegen alcohol (96%)<br>Bestand tegen A-melkzuur<br>Bestand tegen verdund quaternair ammonium<br>Bestand tegen verdund bleekwater<br>Bestand tegen verdunde ammonia<br>Bestand tegen zeepwater<br>Bestand tegen kristalreiniger<br>Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)<br>Bestand tegen hexaan |
| Hoogte                             | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breedte                            | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diepte                             | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Omgeving

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Kwaliteitslabels                 | NF<br>AENOR                                    |
| IP-beschermingsgraad             | IP55                                           |
| IK-beschermingsgraad             | IK08                                           |
| Vlamvertraging                   | Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normen                           | EN 60669-1                                     |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -5...40 °C                                     |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -25...55 °C                                    |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 1,1 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 7,1 cm   |
| Package 1 Weight             | 20,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 15,6 cm  |
| Package 2 Width              | 7,0 cm   |
| Package 2 Length             | 39,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 287,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S04      |
| Number of Units in Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 40,0 cm  |
| Package 3 Length             | 60,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 2,544 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>        |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)                                            |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                        |
| Sustainable packaging             | Yes                                                                                                                       |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                    |

## Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|