



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	RESI9 ID
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	1P + N
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	63 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA conform EN/IEC 61008
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 630 A conform EN 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	RESI9 MCB: Inc 3000 A 100 A gG
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz - 15...10% (wisselstroom)
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Contacpositietindicatie	Ja
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	83 mm
Breedte	36 mm
Diepte	68 mm
Nettogewicht	185 g
Inbouwdiepte	43,7 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Mechanische levensduur	2000 cycli
Elektrische levensduur	2000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...25 mm ² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm ² - flexibel met kopring
Draadstriplengte	13 mm for bovenkant connection
Aandraaimoment	3,5 N.m bovenkant

Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Productcertificaten	CE
IP-beschermingsgraad	IP20 IP40 (modulaire behuizing)
Vervuilingsgraad	2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-2-30
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	8,900 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	204,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,748 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------