



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 XE
Type product of component	Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	1L + N
Lengte in modules van 18 mm	8

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	4-wegs N + 1 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 2P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Plug-in
Verdeelblok	XE-compatibel
Afstand tussen weg	36 mm
Isolatie	Geïsoleerd
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V AC
Montagesteun	35 mm DIN rail
Montagezone	Bovenkant op plug in
Stap van 9 mm	16
Hoogte	65,4 mm
Breedte	144 mm
Diepte	29,9 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen 1,5...16 mm ²
Bereik compatibiliteit	Resi9 Resi9 XE miniatuur vermogensschakelaar Resi9 Resi9 XE differentieelschakelaar

Omgeving

Normen	EN/IEC 60898-1
Productcertificaten	CE

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	14,300 cm
Package 1 Weight	120,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,600 cm
Package 2 Width	10,600 cm
Package 2 Length	21,300 cm
Package 2 Weight	672,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,454 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------