



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 XE
Type product of component	Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	1L + N
Lengte in modules van 18 mm	10

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	5-wegs N + 1 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 2P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Plug-in
Verdeelblok	XE-compatibel
Afstand tussen weg	36 mm
Isolatie	Geïsoleerd
Ie toegekende bedrijfsspanning	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V AC
Montagesteun	35 mm DIN rail
Montagezone	Bovenkant op plug in
Stap van 9 mm	20
Hoogte	38 mm
Breedte	180 mm
Diepte	12 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen	Zonder klemmenblok
Bereik compatibiliteit	Resi9 Resi9 XE miniatuur vermogensschakelaar Resi9 Resi9 XE differentieelschakelaar

Omgeving

Normen	EN/IEC 60898-1
Productcertificaten	CE

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	3,8 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,2 cm
Package 2 Width	12,3 cm
Package 2 Length	19,1 cm
Package 2 Weight	940,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,715 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------