



## Principales

|  |                        |
|--|------------------------|
| Type de produit ou de composant          | Porte-légende          |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de marquage |

## Complémentaires

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Matière                               | Plastique  |
| Composition de l' appareil            | Légende repérée<br>Porte-légende                                     |
| Accessoire/destination élément séparé | Unités de signalisation ou de contrôle Ø 22 mm<br>Pour tête standard |
| Compatibilité de gamme                | Harmony XB5<br>Harmony XB4   |
| Dimension du porte étiquette          | 30 x 40 mm   |
| Marquage                              | Blanc AUTO-O-HAND sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan         |
| Langue                                | Anglais  |
| Poids du produit                      | 0,002 kg   |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 2,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 7,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 11,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 13,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 600       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 918,000 g |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|