



Hoofdkenmerken

Productgamma	OsiSense XC
Naam reeks	Speciaal formaat
Type product of component	Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZC2J
Compatibiliteit product	XC2J
Bijbehorende kop	ZC2JE07 ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE03
Beweging van bedieningskop	Rotator
Type operator	Hefboom met rol terugverend thermoplast (regelbare lengte)
Type benadering	Zijwaartse benadering

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Met 30° nok
Positieve opening	Zonder

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C voor standaard omgeving -40...70 °C voor lage temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C standaard omgeving -40...70 °C lage temperatuur
Omgevingskenmerken	Lage temperatuur Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,272 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------