

ZCKD16
tête pour interrupteur de position - ZCK-D -
levier à galet



Principales

Gamme de produits	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Compatibilité produit	XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKL5 ZCKM1H7 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKLD35 ZCKMD35H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD35H7 ZCKMD37H29 ZCKL1H7 ZCKM5H7 ZCKMD35 ZCKM9 ZCKL7H7 ZCKM5H29 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL6 ZCKM6 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM7 ZCKMD39H7 ZCKMD35H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKM8H7 ZCKM1 ZCKMD31 ZCKM8 ZCKL7 ZCKMD37H7 ZCKM8H29 ZCKM5 ZCKLD39 ZCKM1H29
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Levier à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés elle détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	97,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,007 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	896
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	105,300 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------