

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# ADVG2323234H3

## Groepenkast 9 groepen ADBG2323234H3



### Hoofd

Enclosure type	Distributiebehuizing
Range of product	Advanced
Configuratie behuizing	Basis

### Complementair

Aantal fasen in netwerk	3 fases
Aantal horizontale rijen	2
Totaal aantal groepen	9
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	9
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken	4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten 6 op 2e rij voor 3 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 4P 40 A 30 mA
Extra inbegrepen apparaat	-
Materiaal behuizing	Kunststof
Hoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Depth	80 mm
Type frontplaat	Voorpanelen
Montage behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour	Zwart

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	23,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	3,650 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	95,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	187,000 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------