



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Reproduktorová zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Počet kabelů	4 kabel(y)
Tuhost kabelu	Pevný
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 51...80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43 mm
Přesah	17 mm
Hmotnost přístroje	0,067 kg

Prostředí

Značky kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	68,8 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	766,5 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm

Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	9,846 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------