


Fiche produit

Caractéristiques

01042

Flanc de coffret IP30 12 modules Système G



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Panneau latéral
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe Pièce détachée
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Description d'installation	Coffret
Emplacement de montage	Côté
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Brillant Polyester époxy texturé
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	200 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	180 mm
Poids du produit	1,29 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs IK	IK07 IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,388 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	67,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	97,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------