


Fiche produit

Caractéristiques

03815

Plastron plein, 5 modules, L = 250 mm



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G Prisma P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron	Pleine
Produit installé	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
Description des pôles	4 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Poids du produit	0,58 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 5 400 mm 400 mm Prisma P cellule 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	27,000 cm
Poids de l'emballage 1	600,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,500 cm
Largeur de l'emballage 2	27,200 cm
Longueur de l'emballage 2	28,000 cm

Poids de l'emballage 2	6,000 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	47,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	144,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------