

Fiche produit

Caractéristiques

03908

Prisma - obturateur sur plastron métallique - 96x96



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P Prisma G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Type de châssis plein	Pleine
Produit installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux	3 module(s) : HSI dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : HSI dans 650 mm largecellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm largecellule 4 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine d'armoire 3 module(s) : HSI dans 300 mm largegaine de coffret 3 module(s) : HSI dans 850 mm largearmoire
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur	21 mm
Poids du produit	0,04 kg
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm Prisma G coffret interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm Prisma P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 600 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 1 3 600 mm Prisma G coffret interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm Prisma G gaine d'armoire interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm Prisma G gaine de coffret interface homme-tableau HSI 1 3 850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 400 mm 400 mm Prisma P cellule interface homme-tableau HSI 1 3 300 mm 400 mm Prisma P gaine cellule interface homme-tableau HSI 1 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,1 cm
Largeur de l'emballage 1	9,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm
Poids de l'emballage 1	31,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	200
Hauteur de l'emballage 2	29,7 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,25 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	42,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	24,776 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------