

Fiche produit

Caractéristiques

13398

Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 8 modules



Principales

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 8 |
| Équipement fournis | 2 x bornier |
| Normes | EN 50102 CEI 60529 |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A |
| Type de rail | DIN |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Nombre de borniers | 2 avec 4 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 2 x 16 mm ² 6 x 10 mm ² |
| Matière du coffret | Habillage :matériau auto-extinguible |
| Largeur | 155 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| Profondeur interne | 60 mm |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP30 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN 50102 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 220,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 32,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 17,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 35,000 cm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 2,421 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 420 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 113,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 113,682 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|