

Fiche produit

Caractéristiques

13577

PrismaSeT G Active - Bornier répartiteur - 80A - 16 trous



Principales

Gamme de produit	Pragma D Kaedra Pragma C Mini Pragma
Type de produit ou équipement	Bornier

Complémentaires

Courant nominal (In)	80 A
[U] tension d'isolement	500 V
Nombre de borniers	1 (vis + rapide) avec 16 départs
Départs du bornier répartiteur	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Segment de marché	Petit commerce

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Poids de l'emballage 1	58 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	2 cm
Poids de l'emballage 2	301 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,507 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------