

Fiche produit

Caractéristiques

15440

PowerLogic - Compteur horaire - modulaire - 230Vca



Principales

Gamme	Acti 9
Nom de l'appareil	iCH
Type de produit ou équipement	Compteur horaire
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de mesure	Temps de fonctionnement
Type d'affichage	Électromécanique 7 digit(s), nombre de decimal = 2
Valeur maximale mesurée	99999.99 h

Complémentaires

Affichage pleine échelle	99999,99
Remise à zéro	Sans
Précision de l'affichage	0.0001
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50 Hz
Puissance consommée en VA	0,15 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN

Environnement

Pas de 9 mm	4
Degré de protection IP	Face avant: IP65
Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	94,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,141 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------